

SIMATIC S7, TD 200 TEXTDISPLAY FUER S7-200, 2-ZEILIG, MIT KABEL (2,5M) UND EINBAUZUBEHOER, KONFIGURATION MIT STEP7-MICRO/WIN OHNE ATEX ZULASSUNG



Abbildung ähnlich

Display	
Ausführung des Displays	LCD-hinterleuchtet
Zeilendisplay	
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Zeilen Anzahl Zeichen je Zeile Zeichenhöhe 	2 20; Zeichen/Zeile: ASCII, Kyrillisch; 10 Zeichen/Zeile: Chinesisch 5 mm
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V; Versorgung durch S7-200 Kommunikationsschnittstelle oder optionales externes Netzteil; Sensorstromversorgung (DC 24 V) der CPU wird nicht belastet
Eingangsstrom	
Nennwert bei DC 24 V	120 mA
Schnittstellen	
Punkt-zu-Punkt	
<ul style="list-style-type: none"> Übertragungsgeschwindigkeit, max. 	187,5 kbit/s
1. Schnittstelle	
Physik	RS 485
Funktionalität	
<ul style="list-style-type: none"> PPI 	Ja
PPI	
<ul style="list-style-type: none"> Teilnehmerzahl, max. 	126; S7-200, OP, TP, TBP, PG / PC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart nach EN 60529	

- IP65

Ja; frontseitig

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. 0 °C
- max. 60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -40 °C
- max. 70 °C

Maße

Breite	148 mm
Höhe	76 mm
Tiefe	27 mm
Einbauausschnitt, Breite	138 mm
Einbauausschnitt, Höhe	68 mm
Einbautiefe	27 mm
Schrank-/Schalttafelstärke	0,3 mm; 0,3 ... 4 mm

Gewichte

Gewicht, ca.	250 g
--------------	-------

letzte Änderung: 12.03.2015