



Description:

Robinet de vidange PROFI équipés d'un filetage extérieur de 3/4" pour la vidange contrôlée des liquides sortant des fûts et des bidons, couleur naturelle

- en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable avec sortie pour un flexible
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- avec filetage mâle R 3/4"
- avec commande rotative rouge et joint en mousse de PE blanc
- écoulement rapide et sans gargouillement grâce à une aération intégrée
- pivote sur 360° dans n'importe quelle position souhaitée
- pression maximale admissible jusqu'à 0,4 bar
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- Vitesse de sortie > 3,5 L/min
- avec sortie p. tuyau souple Ø = 19 mm et 3/4" (point d'alimentation)

Informations:

Article

Numéro d'article	550000
GTIN	4007228549997
Tarif douanier	39174000
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	naturel
Poids (kg)	0,05

Suremballage

Contenu en morceaux	5
T x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Poids par récipient (kg)	0,585
--------------------------	--------------

Palette

L x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Poids (kg)	0,0
------------	------------