

Especificaciones del producto

951200

Embudos HD-PE 208 mm con ojal

Con borde antirreboso y tamiz, color natural

- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Con argolla de suspensión y nervios de evacuación de aire en el extremo del embudo
- con borde antirreboso (protección salpicaduras) y colador fino de latón (intercambiable) Ø del inserto de tamiz = 50 mm
- apto para alimentos, resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)
- Pieza de repuesto: Inserto del tamiz (ref. 958100)
- e = Ø de la abertura del embudo = 208 mm
- b = Ø de la boquilla de llenado = 20 mm
- Capacidad 2,0 L



Fabricante	hünersdorff
Altura Pal	2,034
EAN	4007228701340
Ancho Pal	0,8
Unidad de la orden	Pieza
Peso bruto UE kg	1,435
Pedido mínimo	10
Peso UE	0,335
Unidad / Ubicación	60
Ancho	208
Bolsa en caja de cartón	0
bruto kg	0,14
Longitud caja de cartón	515
Longitud Pal	1,2
UE	10
Color	Natural
neto kg	0,11
Ancho caja de cartón	297
Peso bruto Pal kg	71,66
Altura caja de cartón	314
Cajas de cartón por ubicación	6
Volumen m3	0,048028
Unidad / Palé o caja	360
Volumen L	2,00
Profundidad	208
Ubicaciones	6
Altura	218,2
Total cajas de cartón	36