

TECHNISCHES DATENBLATT

Modell SP200

Intact Solar-Power

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nennspannung | 12 Volt |
| Nennkapazität (5H at 25°C) | 200 Ah |
| Gewicht "trockener Batterie" | 36,8 Kg |
| Gewicht "gefüllt und geladener Batt." | 51,6 Kg |
| Elektrolyt | verdünnte Schwefelsäure |
| Elektrolytdichte | 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C) |
| Elektrolytmenge | 11,6 ltr. |
| Ausführung | Weißer Kasten aus PP, Schwarzer Deckel, Schraubstopfen |
| Bodenleiste | B0 |
| Abmessungen | 513 x 223 x 223 mm (L X B X H) |
| Layout | Schaltung 3 / Endpolart 1 |
| Ausführung | verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation |
| Polausführung | Ø 19.5 / 17.9 mm |
| Entgasung | durch Schraubstopfen |
| Einsatzgebiet | Spezialbatterie für Langzeitentladung |
| Zyklusfestigkeit | ja |
| Garantie | 12 Monate |
| Auslieferungszustand | trocken vorgeladen / gefüllt und geladen |

