

# ROLINE ProSecure III 1500 RM2HE, black

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 19.40.1070    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 19.40.1070    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7611990130504 |



## Technische specificaties

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Producent                         | ROLINE                  |
| Produkt groep                     | UPS                     |
| Produkt type                      | UPS Online, Rackmount   |
| Kleur                             | zwart                   |
| Inhoud                            | UPS, Software, Kabelset |
| Classificatie volgens IEC 62040-3 | VFI-SS-111              |
| UPS Technologie                   | Online                  |
| Vermogensklasse                   | 1000 ... 1900 VA        |
| Spanningssterkte (VA/W)           | 1500 / 1350 @ Pf. 0,9   |
| Bereik                            | 95 %                    |
| Backup tijd                       | 3 min                   |
| Backup tijd bij vol/half belast.  | 3-5 / 9 min             |
| Gewicht                           | 18                      |
| Afmeting (HxBxD)                  | 84 x 428 x 500 mm; 2 HE |
| Bouw type                         | Rackmount               |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Stroom (Ingang)                              | 160-230V                |
| Stroom (Uitgang)                             | 230V                    |
| Uitgangsspannings<br>regeling                | ± 2%                    |
| Frequentie                                   | 50Hz ± 3%               |
| Aansluiting (Ingang)                         | IEC 320 C14             |
| Ausgänge                                     | 4                       |
| Aansluiting (Uitgang)                        | 4 x IEC 320 C13         |
| Phasen Ein/Ausgang                           | 230V/230V / 50Hz        |
| Overspanningsbeveiliging                     | EMI,- RFI-Filter        |
| Max. Aantal Looptijd<br>uitbreidingseenheden | 2                       |
| Looptijd<br>uitbreidingseenheden             | 2                       |
| Slots tbv Adapterkaart                       | 1                       |
| Inschuifslot tbv<br>Adapterkaart             | 1                       |
| Interface                                    | RS232, USB              |
| RS-232 Interface                             | ja                      |
| USB 2.0 Interface                            | ja                      |
| Hot Swap Batterijen                          | ja voorzijde            |
| Bypass                                       | automatisch + handmatig |
| Extra<br>Overspanningsbeveiliging            | nee                     |
| Gebruiksindicatie                            | Display                 |
| Gebruiksindicatie LED                        | 5                       |
| Gebruiksindicatie Display                    | LCD                     |
| Incl. Management<br>Software OS              | Windows                 |
| Interne Koeling                              | Aktieve, Cooler         |
| Omgevingstemperatuur                         | 0-40°C                  |

## Back up time

---

Power rating (VA / W)

with 0 / 1 / 2 Battery pack (min)