

Cemo Streugutbehälter Plus3

Inhalt 200 l, Höhe x Länge x Breite
690 x 890 x 600 mm, Aus GFK
(glasfaserverstärkter Kunststoff),
Behälter grau, Deckel orange,
Wände geschlossen mit
Entnahmeöffnung, Unterbau
Staplertaschen

Artikelnummer: 148585



Cemo GFK-Streugutbehälter Plus3 mit Entnahmeöffnung und Staplertaschen

Streugutbehälter

- Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
- Inhalt 200 l
- Höhe x Länge x Breite 690 x 890 x 600 mm
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Behälter grau, Deckel orange
- Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
- Boden geschlossen
- Unterbau Staplertaschen
- für den Staplertransport geeignet
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung Winterdienst




Farbe Deckel orange

Winterdienst	Streugut-Handling	Euronorm	nein
Behältertyp	Streugutbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Inhalt	200 l	Wand Ausstattung	Entnahmeöffnung
Höhe	690 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Länge	890 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Breite	600 mm	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
Form	rechteckig	unterfahrbar	ja
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Unterbau	Stapleraschen
Farbe	grau	Transport	Staplertransport
Deckel	ja	Anlieferung	zerlegt
Deckeltyp	Klappdeckel	Gewicht	14 kg

Zubehör

775078 Vorhängeschloss für Streugutwagen

Dazu passt auch ...

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante