

## Rollcart Werkstückwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Gitterwände, Höhe x Länge x Breite 1480 x 1350 x 800 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158121



## Rollcart Werkstückwagen

Traglast 600 kg

Werkstückwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Plattform aus MDF
- Gitterwände
- Höhe x Länge x Breite 1480 x 1350 x 800 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 200 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagentyp	Werkstückwagen	Rad-Ø	200 mm

Material Verarbeitung	verschweißt	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	600 kg	Oberfläche	pulverbeschichtet
Ladeflächenlänge	1200 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Ladeflächenbreite	800 mm	Schiebebügel	2 Stück
Höhe	1480 mm	Aufbauten	Gitterwände
Länge	1350 mm	Nutzung	beidseitig
Breite	800 mm	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	MDF	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	64 kg
Bereifung	TPE		

## Zubehör

158122		Wellenträger für Werkstückwagen, Traglast 25 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Länge 300 mm, Wellenabstand 45 mm
158123		Rohrträger für Werkstückwagen, Traglast 25 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Länge 300 mm
158124		Gabelträger für Werkstückwagen, Traglast 25 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Länge 300 mm
158125		Dornträger für Werkstückwagen, Traglast 20 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Länge x Durchmesser 300 x 20 mm
158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar