



## Kärcher Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack \*EU

Artikelnummer: 237306




**KÄRCHER**



## Technische Details

Akkubetrieb	nein	Anzahl pro Palette	12 st
Akkutyp	Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku	Verpackungsmenge	1 st
Bürstendrehzahl	500 - 600 U/min	Max. Flächenleistung	200 m <sup>2</sup> /h
Höhe	1200 mm	Batterie	18 V
Breite	305 mm	Gewicht (mit Zubehör)	7,8 kg
Ausstattung	Variante (Akku und Ladegerät inbegriffen), 2-Tank-System	Arbeitsbreite Bürsten	300 mm
Lieferumfang	Walzenbürste	Arbeitsbreite Saugen	300 mm
Titel Reinigung/Entsorgung	\$B Scheuersaugmaschine \$\$ \$M	Antriebsart	Batterie
WEEE- Registrierungsnummer	DE64190940	Netzanschluss Ladegerät	100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4	Akkuladezeit mit Schnellladegerät	39 / 65 min
Marke laut EAR-Register	Kärcher	Laufzeit je Akkuladung	max. 45
Tank Frisch- /Schmutzwasser	1 / 0.7 l	Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Abmessungen (L × B × H)	340 x 305 x 1200 mm	Anzahl benötigter Akkus	1 Stück
Werbung	Jederzeit einsatzbereit!	Spannung	18 V
Stromart	230 / 50 - 60 V / Hz	Kapazität	3 Ah
Gewicht	12,311 kg	Länge	340 mm
Bürstenanpressdruck	40 g/cm <sup>2</sup> /	Wasserverbrauch	30
Aufnahmeleistung	70 W	BaRaGr	1
Schalldruckpegel	55 dB (A)		

## Zubehör

119716		Desinfektionsmittel, Kanister mit 200 l Inhalt, entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien, Wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilze
237313		Kärcher Battery Power+ 18/30
237315		Kärcher Schnellladegerät