

Artikelnummer: 129857

Kurzbeschreibung: Tischwagen, 2
Ladeflächen/Blechwannen, 895 x 495 mm,
Tragkraft 400 kg

Langbeschreibung: Tischwagen, 2
Ladeflächen/Blechwannen, 895 x 495 mm,
Tragkraft 400 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm).
Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager,
Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen
gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen
(nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und
Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden als
Blechwanne ausgeführt, öldicht verschweißt,
Aufkantung 30 mm. Rahmen aus Stahlrohr (a'Ëœ
26,9 x 1,75 mm). Pulverbeschichtung in Enzianblau
(RAL5010). Ladefläche: 895 x 495 mm

500 mm

Schiebegriffhöhe: 1050 mm

39 kg

Etagenhöhe: 250/1175 mm

Rad a'Ëœ: 200 mm



Au ssenma ss: 1100 x

Tragkraft: 400 kg

Eigengewicht:

EAN/GTIN: 4250448501836