

N 70, INSELHAUBE, 90 CM, EDELSTAHL
I96BMP5N0



A+



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Dimmfunktion : das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen.
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z5102X1 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z5106X5 Standard Umluftset, Z52CBD2X1 Long Life Umluftset extern, Z52CBI2X4 Clean Air Standard Umluftset, Z52CXC2N6 Clean Air Plus Umluftset extern, Z53CBB2X4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm, Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /, Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h, Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm, Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm, Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

Bauart: Inselesse/Deckenlüfter
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 698-878/698-998 mm
 Gerätehöhe: 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 30.1 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 445 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 457 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 353 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 867 m³/h
 Max. Luftmenge: 445 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 4
 Geräusch: 54 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242004234975
 Anschlusswert: 166 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Insel
 Nachlaufzeit mit automatischer Abschaltung: 10 min



4 242004 234975

N 70, INSELHAUBE, 90 CM, EDELSTAHL
I96BMP5N0

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Inselesse Edelstahl
- 90 cm
- 90 cm Inselesse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- TouchControl
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Dimm-Funktion
- Softlight
- AirFresh Intervall-Lüftung
- SilenceTaste
- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 423 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 445 m³/h
- Intensivstufe 867 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 867 m³/h
- Max. Lüfterleistung 445 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 445 m³/h
- Intensivstufe: 867 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 867 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 353 m³/h
- Intensivstufe: 457 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, INSELHAUBE, 90 CM, EDELSTAHL
I96BMP5N0

