

EAN:	4013288117540	Abmessung:	125x46x23 mm
Teilenr:	05104663001	Gewicht:	20 g
Artikel-Nr:	845	Ursprungsland:	CN
		Zolltarifnr.:	82075060

- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten
- Beste Oberflächengüte der Senkung
- Hohe Standzeit
- Einwandfreie Spanabfuhr

Hochwertiger 1-nutiger Einschneide-Kegelsenker-Bit von Wera. Zum Senken und Entgraten. Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und hohe Standzeiten. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_845.html

Wera - 845
05104663001 - 4013288117540

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de





Sortimente für Spezialanwendungen

1-nutiger Kegelsenker-Bit



1-nutiger Kegelsenker-Bit, 90° •
 Einsatz: Entgraten und Senken •
 1/4"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
 • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft • 1 Schneide • Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten • Beste Oberflächengüte der Senkung • Hohe Standzeit • Einwandfreie Spanabfuhr • Hoher Korrosionsschutz

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	 mm	 mm	 mm	
05104660001	6,30	21,00	32,0	M 3
05104661001	8,30	21,00	32,0	M 4
05104662001	10,40	21,00	34,0	M 5
05104663001	12,40	21,00	36,0	M 6
05104664001	16,50	22,00	40,0	M 8
05104665001	20,50	22,00	43,0	M 10

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_845.html

Wera - 845

05104663001 - 4013288117540

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de