

## BLINDNIETMUTTERN KLEINER SENKKOPF

RUNDSCHAFT GERÄNDELT, MIT UNTERKOPFVERZÄHNUNG,  
SCHAFTENDE OFFEN


## BLIND RIVET NUTS (INSERTS) SMALL COUNTERSUNK HEAD

ROUND SHANK KNURLED, WITH SERRATION UNDER HEAD,  
OPEN TYPE

## ECROUS À SERTIR (INSERTS)


### TÊTE AFFLEURANTE (FRAISÉE RÉDUITE)








TIGE RONDE RAINURÉE, AVEC CRANTAGE SOUS TÊTE,  
EXTRÉMITÉ OUVERTE




Edelstahl A2 [ AISI 302 ]  
Stainless steel A2 [ AISI 302 ]  
Acier inox A2 [ AISI 302 ]








### M 3

D1 = 4,9 mm  
D2 = 6,0 mm  
L1 = 4,5 mm  
k = 0,7 mm  
 5,0 mm


						
4,9 x 9,5 mm	0,5 - 2,5 mm	75503 12000	4000 N	1,2 Nm	250	20000 *








### M 4

D1 = 5,9 mm  
D2 = 7,0 mm  
L1 = 5,2 / 6,7 mm  
k = 0,8 mm  
 6,0 mm


						
5,9 x 10,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75504 12000	6800 N	3,0 Nm	250	10000
5,9 x 11,5 mm	3,0 - 4,5 mm	75504 12001			250	10000 *








### M 5

D1 = 6,9 mm  
D2 = 8,0 mm  
L1 = 5,7 / 7,2 mm  
k = 0,8 mm  
 7,0 mm


						
6,9 x 11,5 mm	0,5 - 3,0 mm	75505 12000	10000 N	6,0 Nm	250	5000
6,9 x 13,0 mm	3,0 - 4,5 mm	75505 12001			250	5000








### M 6

D1 = 8,9 mm  
D2 = 10,0 mm  
L1 = 6,5 / 9,0 mm  
k = 0,8 mm  
 9,0 mm

						
8,9 x 14,0 mm	0,5 - 3,0 mm	75506 12000	15000 N	10,0 Nm	250	3000
8,9 x 16,5 mm	3,0 - 5,5 mm	75506 12001			250	3000

### M 8

D1 = 10,9 mm  
D2 = 12,0 mm  
L1 = 7,2 / 9,7 mm  
k = 0,8 mm  
 11,0 mm

						
10,9 x 15,5 mm	0,5 - 3,0 mm	75508 12000	27000 N	24,0 Nm	250	2000
10,9 x 18,0 mm	3,0 - 5,5 mm	75508 12001			250	2000

\* Verfügbarkeit auf Anfrage Availability on request Disponibilité sur demande

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications