

## 19" Netzwerkschrank Eco, (B)600 x (T)600 mm

Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** verschraubt
- **Schutzart:** IP20
- **Fronttür:** abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff
- **Seitenwände:** abnehmbare & verschließbare Seitenteile
- **Rückwand:** abnehmbare & verschiebbare Rückwand
- **Kabelführungen:** Kabelöffnung im Dach & Boden
- **Eigenschaften:** 1,0 - 2,0 mm Stahl • Ausschnitt für Dachlüfter • 2 Paar tiefenverstellbare verzinkte 19" Profile • höhenverstellbare Standfüße
- **Oberfläche:** elektrostatische Pulverbeschichtung / verzinkte Profilrahmen
- Lieferung erfolgt vormontiert (zerlegbar) inkl. 2 Schlüsseln

### Anwendungsbeispiele:

- für Netzwerk- und Datentechnik oder Audio/Video-Systeme



19" Netzwerkschrank Eco, lichtgrau (RAL7035)

19" Netzwerkschrank Eco, lichtgrau (RAL7035)

19" Netzwerkschrank Eco, schwarz (RAL9005)

19" Netzwerkschrank Eco, schwarz (RAL9005)

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Netzwerkschrank Eco	16 HE	Glastür Glastür	600 kg 600 kg	600 x 600 mm 600 x 600 mm	878 mm 878 mm	lichtgrau schwarz	D16E66G D16E66B	11117153 11117148