

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Select, Breite 900 mm

- für die uneingeschränkte Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510 (Anlage 3)
- Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)

- Verarbeitung hochwertiger Materialien, einschließlich Isolierung mit umweltverträglichen Dämmstoffen der A-Klasse (DIN 4102)
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke, auch zum Betrieb ohne technische Lüftung zugelassen
- mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Türen des Gefahrstoffschranks bleiben in jedem Winkel stehen (selbsttätige Schließung im Brandfall)



Fotos zeigen Schränke mit optionaler Sockelblende

Gefahrstoffschränk Typ W-93, B 900 mm.
Farbe Korpus anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in sicherheitsgelb (RAL 1004).

Der integrierte unterfahrbare Sockel sorgt für den problemlosen Transport des Schrankes. Mit einer optionalen Sockelblende kann die Öffnung verschlossen werden.

Gefahrstoffschränk Typ W-96, B 900 mm.
Farbe Korpus anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in lichtgrau (RAL 7035).

ZUBEHÖR

Der Mover - für den einfachen Transport der Schränke. Bestell-Nr. 201-059-J9



- Wählen Sie - passend zu Ihrem Bedarf aus folgenden Ausführungen:**
- mit 3 Einlegeböden und Bodenwanne
 - mit 4 Auszugswannen
 - mit 6 Auszugswannen

Typ	W-93	W-94	W-96	W-93-0	W-94-0	W-96-0
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür
Türautomatik	-	-	-	ja	ja	ja
Maße außen B x T x H [mm]	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953	893 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647	750 x 522 x 1647
Traglast Auszugswanne [kg]	-	60	60	-	60	60
Traglast Einlegeboden [kg]	75	-	-	75	-	-
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	23	-	-	23	-	-
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	-	19	19	-	19	19
Gewicht [kg]	389	418	445	389	418	445
Bestellnummer	200-979-J9	201-011-J9	201-043-J9	201-470-J9	201-502-J9	201-534-J9

ZUBEHÖR						
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	133-979-J9	-	-	133-979-J9	-	-
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-978-J9	-	-	133-978-J9	-	-
Bestellnummer Sockelblende	201-061-J9	201-061-J9	201-061-J9	201-061-J9	201-061-J9	201-061-J9

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben. Die Lieferung des Gefahrstoffschranks erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Select, Breite 600 mm

Das 2-Farbkonzept

Die neue Optik (Korpus anthrazitgrau RAL 7016 und Türen in 7 frei wählbaren Farben) bietet maximale Individualität und ein modernes Erscheinungsbild. Die strukturierte Lackoberfläche ist kratzunempfindlich und auch für ein robustes Umfeld geeignet.

Korpusfarbe: anthrazitgrau, RAL 7016

- Türfarbe: enzianblau, RAL 5010
- Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004
- Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035
- Türfarbe: reinweiß, RAL 9010
- Türfarbe: resedagrün, RAL 6011
- Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006
- Türfarbe: verkehrsrot, RAL 3020

i geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie

ab Seite 196



Fotos zeigen Schränke mit optionaler Sockelblende

Gefahrstoffschränk Typ W-63L, B 60 cm.
Farbe Korpus: anthrazitgrau (RAL 7016), Tür in sicherheitsgelb (RAL 1004).

Gefahrstoffschränk Typ W-64L, B 60 cm.
Farbe Korpus: anthrazitgrau (RAL 7016), Tür in sicherheitsgelb (RAL 1004).

Typ	W-63	W-64	W-66	W-63-0	W-64-0	W-66-0
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür
Türautomatik	-	-	-	ja	ja	ja
Maße außen B x T x H [mm]	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953	599 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647	450 x 522 x 1647
Traglast Auszugswanne [kg]	-	25	25	-	25	25
Traglast Einlegeboden [kg]	75	-	-	75	-	-
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	22	-	-	22	-	-
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	-	5	5	-	5	5
Gewicht [kg]	314	324	338	315	325	339
Bestellnummer Türanschlag: links	200-960-J9	200-995-J9	201-027-J9	201-454-J9	201-486-J9	201-518-J9
Bestellnummer Türanschlag: rechts	200-971-J9	201-003-J9	201-035-J9	201-462-J9	201-494-J9	201-526-J9

ZUBEHÖR						
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-987-J9	-	-	116-987-J9	-	-
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-976-J9	148-590-J9	148-590-J9	133-976-J9	148-590-J9	148-590-J9
Bestellnummer Sockelblende	201-060-J9	201-060-J9	201-060-J9	201-060-J9	201-060-J9	201-060-J9

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben. Die Lieferung des Gefahrstoffschranks erfolgt inklusive unterfahrbarem Sockel. Dieser kann mit der optional erhältlichen Sockelblende verschlossen werden.