

bacs multi-usages

hauteur x longueur x largeur 340 x 400 x 300 mm, capacité 27 l, en polypropylène en bleu pigeon, parois pleines, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties



Numéro d'article: 201604



Bacs multi-usages

avec couvercle rabattable à charnières

bacs multi-usages



- hauteur x longueur x largeur 340 x 400 x 300 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 302 x 349 x 271 mm
- capacité 27 l
- force 25 kg / capacité de gerbage 150 kg
- Norme européenne
- en polypropylène en bleu pigeon
- parois pleines
- fond plein
- Couvercle à charnière en 2 parties
- Gerbages avec couvercle ouvert
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- 5 années de garantie






Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	charge	25 kg
capacité	27 l	capacité de gerbage	150 kg
hauteur	340 mm	couvercle	oui
hauteur intérieure	302 mm	type de couvercle	Couvercle à charnière en 2 parties
longueur	400 mm	couvercle angle d'ouverture	270 °
longueur intérieure	349 mm	système de fermeture	plombs
largeur	300 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
largeur intérieure	271 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	considération comme matière dang	non
gerbable	oui	dispositif de support	poignées
gerbable avec couvercle	oui	couleur	bleu pigeon
emboîtable	oui	quantité minimale	1
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	fermé	Poids	1,81 kg

Accessoires

201626		plombs, pour bac gerbable
201627		Porte-étiquettes pour récipient grand volume

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
528205		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion