

## Kappes armoire à portes vitrées pour charges lourdes

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, à cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522655



## Kappes Armoire pour charges lourdes RasterPlan®

### avec cloison de séparation médiane

armoire à portes vitrées pour charges lourdes

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier soudée
- structure en acier
- porte battante vitrée
- coins avec brasages durs
- 6 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- à cloison de séparation médiane
- 3 tablettes à gauche
- 3 tablettes à droite

- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
type d'armoie	armoie à portes vitrées	surface de corps	finition peinture époxy
type de porte	porte vitrée	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	1950 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
largeur	1000 mm	soubassement	socle
profondeur	600 mm	matériau	acier
équipement armoie	tablettes, tiroirs	tablette réglable au pas	25 mm
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	oui
charge tablette	80 kg	verrouillable	oui
conducteur d'électricité	non	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	129 kg

## Accessoires

522554		Tablette couliss. pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522555	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair
522556	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522557	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair
522558	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522559	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair
522560	•	tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522564	•	blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
522565		Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes
522621	•	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
522622	•	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
522677	•	tablette en acier pour armoire pour charges lourdes, largeur 500 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522686		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

522687		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur 125 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522688		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 175 mm, hauteur 175 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé