

Sterngriffe, Form H, mit vorstehender Stahlbuchse mit Sackloch

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Thermoplast, schwarz.

Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.



Ausführung:

Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.

Hinweis:

Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Komponente	D	D1	D2	H	H2	H3	T
K0153.105	H	Stahl	5	25	10	17	9	7	9,5
K0153.106	H	Stahl	6	32	13,5	21	11	9,5	12,5
K0153.1061	H	Stahl	6	40	13,5	25	13	10	12,5
K0153.108	H	Stahl	8	40	13,5	25	13	10	12,5
K0153.1081	H	Stahl	8	50	19	32	17	12	19,5
K0153.110	H	Stahl	10	50	19	32	17	12	19,5
K0153.1101	H	Stahl	10	63	19	37	18	12	19,5
K0153.112	H	Stahl	12	63	19	37	18	12	19,5
K0153.116	H	Stahl	16	63	23	40	21	15	24,5

