

## Termékinformációk

00 21 36

### „Robust34” Elektro szerszámkoffer



- 26 márkás szerszámmal van felszerelve, részben VDE-teszteléssel a DIN EN 60900 szerint
- Max. hasznos teherbírás: 25 kg
- Térfogat: 34 liter
- A legkeményebb körülményekhez: pormentes, vízálló és hőálló
- 26 márkás szerszámmal felszerelve, részben VDE bevizsgált a DIN EN/IEC 60900 szabvány szerint
- Dokumentumpolc; szerszámtáblák szennyeződésmentes, kettős falú PP lapból, 42 szerszámtasak és 67 szerszámheveder számára
- Alaptálca alumínium elválasztókkal
- Külső méretek (Sz × Ma × Mé): 510 × 419 × 215 mm; belső méretek (Sz × Ma × Mé): 480 × 356 × 199 mm
- Repüléshez alkalmas koffer, ütészálló polipropilénből
- Por-és vízálló
- Automatikus nyomáskiegyenlítő szelep
- - 30 °C és + 80 °C között hőmérsékletálló
- Előkészítés lakat számára
- Dokumentumrekesz; szerszámtáblák szennyeződésmentes, kettős falú PP lapból, szerszámzsebekkel és szerszámzsinegekkel
- Alumínium osztóléc rendszerrel egyedileg felosztható, zárható tálca
- Ergonomikus kétkomponensű fogantyú
- Összesen 93 betételhelyezési lehetőség

#### Általános

Cikkszám	00 21 36
EAN	4003773082583
Súly	8.810 g
Méretek	419 x 215 mm

#### Műszaki jellemzők

Méret szélesség külső (belső)	510 mm (480 mm)
Méret magasság külső (belső)	215 mm (199 mm)
Méret mélység külső (belső)	419 mm (356 mm)

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Dokumentumrekeszsel