

## Termékinformációk

# 68 01 160

## Homlokcsípőfogók

DIN ISO 5748

- A fejforma optimális mozgásfolyamatot tesz lehetővé a kóccsomók, szerelési munkáknál történő meghúzásánál
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Kötözőhuzalok sodrására és vágására is alkalmas
- Kiegészítőleg edzett vágóélek; vágóél-keménység kb. 61 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



### Általános

Cikkszám	68 01 160
EAN	4003773013792
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	202 g
Méret	160 x 53 x 14 mm
Szabvány	DIN ISO 5748

### Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,3 mm
Vágási hossz mm (C)	25 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

