

Informazione prodotto

70 06 160

Tronchese laterale per meccanica

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Con tagliente allungato
- L'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza
- Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- Garantisce sicurezza testata VDE fino a 1000 V
- Con sfaccettatura
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



⚡ 1000 V 

Generico

Art. No.	70 06 160
EAN	4003773021995
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Peso	216 g
Dimensioni	160 x 55 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2 mm
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile