

Termékinformációk

71 01 200

KNIPEX CoBolt®

Kompakt csapszeg-vágók



- Nagy keresztmetszetek könnyed vágása, a mikroszerkezetű vágóélnek köszönhetően
- Csukló alatt elhelyezkedő megfogó felülettel, megfogáshoz és huzalok húzásához Ø 1,0 mm-es átmérőtől
- Precíziós vágóélekkel a puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- Elvágja az olyan anyagokat, mint csapszegek, szegek, szegecsek stb. Ø 5,2 mm-ig
- Az emelőkar új konstrukciója következtében különösen nagy a vágóteljesítmény kisebb erőfelfejtés mellett
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Altalános

Cikkszám	71 01 200
EAN	4003773033165
Fogó	feketére foszfátzott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	335 g
Méretek	200 x 41 x 15 mm

Műszaki jellemzők

Lág huzal vágási méret (átmérő)	Ø 6 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 5,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,6 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



csukló alatt elhelyezkedő megfogó felülettel, megfogáshoz és huzalok húzásához Ø 1,0 mm-es átmérőtől



nagy keresztmetszetek könnyed vágása, a mikroszerkezetű vágóélnek köszönhetően

