

Vouwkrat voor pallets

hoogte x lengte x breedte 915 x 800 x 1200 mm, belasting 500 kg, van kunststof in grijs, wanden gesloten, met klep, legbord gesloten, onderbouw 9 voeten

VE 2 stuks

Artikelnummer: 118506



Vouwkrat voor pallets

Met laadklep

Vouwkrat voor pallets




- hoogte x lengte x breedte 915 x 800 x 1200 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 700 x 750 x 1150 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1200 kg
- belasting 500 kg
- In euromaat
- van kunststof in grijs
- wanden gesloten, met klep
- wanddikte 10 mm
- legbord gesloten
- onderbouw 9 voeten
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +60 °C

Technische details

baktype	Vouwkrat	vouwbaar	ja
euronorm	ja	wandconstructie	gesloten
hoogte	915 mm	wand uitrusting	klep
binnenhoogte	700 mm	wanddikte	10 mm
lengte	800 mm	vloerconstructie	gesloten
binnenlengte	750 mm	onderbouw	9 voeten
breedte	1200 mm	plafond	ja

binnenbreedte	1150 mm	type deksel	stolpdeksel
draagvermogen statisch	4000 kg	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +60 °C
last	500 kg	geschikt voor levensmiddelen	nee
draagvermogen dynamisch	1200 kg	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	kunststof	kleur	grijs
nestbaar	nee	gewicht	68 kg

Dit past ook bij ...

221144		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 7
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227910		unisex-werkbroek, maat XL, model comfortabel en wijd