

fetra chariot à arceaux latéraux

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, rehausse 4 étriers, plusieurs chariots, peu encombrants car empilables, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 118638



fetra Chariot compact pour charges longues

force 500 kg

chariot à arceaux latéraux

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur de charge 310 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- rehausse 4 étriers
- plusieurs chariots, peu encombrants car empilables
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de châssis	acier
type de chariot	chariots à dossier	surface de châssis	finition peinture époxy
type de chariot à dossier	chariot à arceaux latéraux	couleur	bleu brillant // RAL5007
charge	500 kg	matériau de finition	soudé
hauteur de charge	310 mm	norme européenne	non
longueur de plateau	1000 mm	poignée	4 pièce
largeur de plateau	600 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	pneumatique	TPE
surface de plateforme	antidérapant	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
rehausses	4 étriers	disposition des roues	rectangulaire
hauteur rehausses	500-680 mm	garantie	10 années
emboîtable	oui	Poids	33 kg

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant