


## **bott**

### **armoire à tiroirs**

#### **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1300 x 650 mm, 6 tiroir(s), avec extension charges lourdes, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite



**Numéro d'article: 124609**



## **bott Armoire à tiroirs cubio**

### **stationnaire**

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1300 x 650 mm
- 6 tiroir(s)
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 200 kg
- avec extension charges lourdes
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite













## Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
hauteur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	1300 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	650 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
équipement armoire	tiroirs	Type d'extension	extension charges lourdes
nombre de tiroirs	6 pièce	verrouillable	oui
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	système de fermeture	noyau interchangeable à 5 goupilles
hauteur frontale 150 mm	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 200 mm	2 pièce	poignée	poignée barre
capacité de charge de tiroir	200 kg	roulant	non
glissière tiroir	à roulement à billes	Poids	152,1 kg

## Accessoires

125770		Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)
125771		clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)
125772		noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs
125774		fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs
125790		Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 1300 x 650 mm
126245		socle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1300 x 650 mm
126253		support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir
126254		support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir
126255		équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126256		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs

126258		support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126259		support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126260		support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126261		support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126262		support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126263		support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126264		support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126265		support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126270		Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 1175 x 525 mm, pour armoire largeur x profondeur 1300 x 650 mm
126285		couche de mousse, convient pour tiroir l x P 1300 x 650 mm, hauteur x largeur x profondeur 27 x 1175 x 525 mm, pour découpe manuelle, en polyéthylène, coloris anthracite/rouge