

ZARGES

bordestrap

Z600

bordes hoogte 2,25 m, 9 treden met profiel (incl. bordes), breedte trede 800 mm, 60° helling, van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 139427



ZARGES Bordestrap Z600

bordestrap

- bordes hoogte 2,25 m
- trap eenzijdig
- 9 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 800 mm
- 60° helling
- uitlading 1,818 m
- van aluminium
- veilig in gebruik door balustrade en leuning aan 1 zijde
- leuning eenzijdig
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- bevestiging met 2 wand- en vloerconsoles
- gewicht 52,27 kg

Technische details

stijgtechniek	bordestrap	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	aluminium	verrijdbaar	nee
kanteling	60 °	belastbaar tot	300 kg
hoogte sokkel	2,25 m	treden belastbaar tot	150 kg
diepte sokkel	600 mm	veiligheidsuitrusting ladder	balustrade en leuning aan 1 zijde
treden aantal	9	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	treden met profiel	leuning	eenzijdig
breedte treden	800 mm	bevestigingstype	2 wand- en vloerconsoles
uitlading	1,818 m	gewicht	52,27 kg
gebruik	eenzijdig		

Gerelateerde Producten

139439		leuning voor bordestrap, 60° helling, Voor 9 treden
139444		leuning voor bordestrap, breedte 600 mm
139446		leuning voor bordestrap, breedte 800 mm