

bac de rétention PE

WPA-PE

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 220 l, hauteur x largeur x profondeur 330 x 1225 x 820 mm, bac avec palette PE, fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 147728



Bac de rétention WPA-PE

bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 220 l
- hauteur x largeur x profondeur 330 x 1225 x 820 mm
- force 400 kg
- en polyéthylène, coloris bleu
- bac avec palette PE
- fourreaux pour fourche








Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| type de stockage de produits dan | bac de rétention | charge | 400 kg |
| type de bac de rétention | bac de rétention PE | matériau | polyéthylène |

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| lieu de stockage | à l'abri | couleur | bleu |
| volume de rétention | 220 l | équipement bac de rétention | palette PE |
| capacité | fût 2 x 200 litres | soubassement | fourreaux pour fourche |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et caustiques | possibilité de passage au-dessous | 4 côtés |
| construction (autorisation) | construction du bac de rétention agréée par les autorités | gerbable | non |
| hauteur | 330 mm | roulant | non |
| largeur | 1225 mm | Poids | 26 kg |
| profondeur | 820 mm | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir |
| 208879 |  | fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir |
| 235631 |  | système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm |
| 235787 |  | liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot |
| 235788 |  | liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot |
| 503884 |  | absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 525732 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm |
| 525756 |  | symbole de danger, Symbole/texte : substances caustiques, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |
| 525760 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |

