


Schake mobiel hek

element: Complete aanbieding, hoogte 2000 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, Uitgerust met overklimbeveiliging door uitstekende draden



Artikelnummer: 150159

Schake Mobiel hek

Complete aanbieding







mobiel hek

- element: Complete aanbieding
- geschikt voor buiten
- Geschikt voor bouwplaatsen
- hoogte 2000 mm
- maaswijdte 300 x 100 mm
- 4 mm dik
- van staal sendzimir verzinkt
- Uitgerust met overklimbeveiliging door uitstekende draden




Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	hoogte maas	300 mm
	afzetsysteem	breedte maas	100 mm
	type hek	draaddikte	4 mm
	plaats van toepassing	materiaal	staal
geschikt voor (branches)	bouwplaatsen	oppervlak	sendzimir verzinkt
	module	bouwhek uitrusting	overklimbeveiliging door uitstekende draden
	hoogte	gewicht	176,09 kg

Gerelateerde Producten

150137		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 185 x 700 x 500 mm, uitgerust met draaggreep, van staal vuurverzinkt
150139		bodemplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 150 x 130 x 160 mm, van staal vuurverzinkt
150148		magazijn- en transporttraverse voor afzethek, hoogte x breedte 170 x 1020 mm, uitgerust met systeem voor 25 hekken, van staal vuurverzinkt
150150		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte 125 x 220 mm, uitgerust met 6 gaten om de standbuizen in te steken, van beton
150153		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte 145 x 250 mm, uitgerust met 6 gaten om de standbuizen in te steken, van gerecycled kunststof in zwart
150156		ondoorzichtige folie voor mobiel hek, hoogte x breedte 1760 x 3410 mm, uitgerust met ogen ter bevestiging, van kunststof in wit
150158		verbindingsklem voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 51 x 135 x 87 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit