

Rollcart tafelwagen

draagvermogen 500 kg, met 1 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158060



Rollcart Tafelwagens

draagvermogen 500 kg

tafelwagen





- draagvermogen 500 kg
- met 1 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- etage(s) van hout
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 920 x 1000 x 500 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	etagewagen	schuifbeugel	1 stuks

draagvermogen	500 kg	uitrichting duwbeugel	horizontaal
lengte laadvlak	850 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte laadvlak	500 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etages aantal	1 stuks	banden	TPE
materiaal etage(s)	hout	materiaal behuizing	staal
whiteboardlijst	geen	wiel-ø	200 mm
etage-inrichting	recht	wiellager	groefkogellager
hoogte	920 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte	1000 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	500 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	gewicht	32 kg

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4