

## Rollcart chariot-armoire

force 400 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, soubassements : 1 armoire, 6 tiroirs, hauteur x longueur x largeur 860 x 1111 x 600 mm, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158095

## Rollcart Chariot bloc-coffre

### Force 400 kg

chariot-armoire

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois
- soubassements : 1 armoire, 6 tiroirs
- hauteur x longueur x largeur 860 x 1111 x 600 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes à freins
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot-armoire	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	400 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins

longueur de plateau	1000 mm	matériau	acier/bois
largeur de plateau	600 mm	conducteur d'électricité	non
équipement chariot	1 armoire, 6 tiroirs	disposition des roues	rectangulaire
armoire	1 pièce	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
nombre d'armoires	1 pièce	norme	EN 1757-3 (frein)
hauteur	860 mm		1 pièce
longueur	1111 mm	Poids	69 kg
largeur	600 mm		

## Accessoires

158407



4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 0 - 600 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal