

Rollcart bijzetwagen

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 620 x 410 mm, platform van hout, platform recht, Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158166



Rollcart Bijzetwagen



voor euronorm-bakken

bijzetwagen

- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 620 x 410 mm
- platform van hout
- platform recht
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1150 x 950 x 420 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	bijzetwagen	banden	TPE
draagvermogen	200 kg	wiel-Ø	125 mm
euronorm	ja	wiellager	groefkogellager
lengte laadvlak	620 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	410 mm	elektrisch geleidend	nee
etages aantal	3 stuks	materiaal	staal
etage-inrichting	recht	materiaal verwerking	gelast
hoogte	1150 mm	schuifbeugel	1 stuks
lengte	950 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte	420 mm	oppervlak	m. poedercoating
etagetype	houten plaat	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal platform	hout	gewicht	30 kg

Gerelateerde Producten

158400		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158410		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158414		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar