

## VARIOfit chariot à plateaux

force 250 kg, 2 niveaux avec  
tablette de rétention, plateau  
longueur x largeur 995 x 595 mm,  
plateau(x) en tôle, châssis avec  
 finition époxy résistante aux chocs et  
aux rayures en RAL5010 bleu  
gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203101



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot à plateaux

### Pour les travaux avec des liquides

chariot à plateaux

- force 250 kg
- 2 niveaux avec tablette de rétention
- plateau longueur x largeur 995 x 595 mm
- plateau(x) en tôle
- plateau(x) avec rebord antichute, plateau supérieur avec grille
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- disposition des roues rectangulaire

- 12 années de garantie

## Détails techniques

|                         |                                       |                          |   |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention                | norme européenne         | non   |
| type de chariot         | chariot à étagères                    | rehausses                | aucune                                      |
| charge                  | 250 kg                                | conducteur d'électricité | non   |
| longueur de plateau     | 995 mm                                | poignée                  | 1 pièce                                     |
| largeur de plateau      | 595 mm                                | rabattable               | non   |
| nombre de plateaux      | 2 pièce                               | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| type de niveau          | tablette de rétention                 | pneumatique              | TPE   |
| matériau plateau(x)     | tôle                                  | Ø de roue                | 125 mm                                      |
| équipement plateau(x)   | rebord antichute, en haut avec grille | disposition des roues    | rectangulaire                               |
| alignement de niveaux   | droit                                 | surface                  | finition peinture époxy                     |
| hauteur                 | 1020 mm                               | couleur                  | bleu gentiane // RAL5010                    |
| matériau                | acier                                 | garantie                 | 12 années                                   |
| matériau de finition    | soudé                                 | Poids                    | 57,2 kg                                     |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149743 |   | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein   |
| 203396 |  | marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort                                      |
| 215911 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm  |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9  |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique   |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé   |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg |

