

bott

Verrijdbare werkbank

verso

hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitrusting: 1 kast, 1/2 legbord, 1 duwbeugel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 231782







Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 20 mm
- uitrusting: 1 kast, 1/2 legbord, 1 duwbeugel
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details

meubeltype	tafel	oppervlak onderstel	m. poedercoating
type tafel	werkbank	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	930 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	1000 mm	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
diepte	600 mm	materiaal verwerking	gelast
dikte plaat	20 mm	verrijdbaar	ja
in hoogte verstelbaar	nee	wielen aantal/soort	4 wielen
werkbank uitrusting	1 kast, 1/2 legbord, 1 duwbeugel	wiel-ø	125 mm
materiaal plaat	multiplex	gewicht	70,466 kg
materiaal onderstel	staal		

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen