

bott **universele kast** verso

hoogte x breedte x diepte 1000 x 800 x 550 mm, 1 niveau met Stalen bodem, 3 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 232558



universele kast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 800 x 550 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele vleugel deur
- 1 niveau met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 75 kg
- 3 lade(n)
- laden hoogte 1x100 mm/1x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- uitrusting: legborden, lades
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw





Technische details





meubeltype	kast	draagvermogen lade	75 kg
type kast	universele kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
hoogte	1000 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	800 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	550 mm	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden, lades	materiaal verwerking	gelast
legborden / schappen aantal	1 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekbare lade	100 %
draagvermogen legbord	75 kg	soort uittrekking	volledig uittrekbaar
laden aantal	3 stuks	gewicht	62,409 kg
laden aantal x hoogte	1x100 mm/1x175 mm		

Gerelateerde Producten

232994		scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232995		scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232996		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232997		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232998		scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232999		scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233015		schuimstofelement, lengte x breedte 800 x 550 mm, van rubber in zwart
233020		Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 800 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233061		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

233070		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
233448		lade-indelingsset, met 24 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen