

## kiepbak

hoogte x lengte x breedte 955 x 1650 x 1120 mm, inhoud 0,75 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, in blauw, onderbouw wielen en vorkslaffen

Artikelnummer: 236169



### kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 955 x 1650 x 1120 mm
- hoogte stortkant 880 mm
- inhoud 0,75 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- met speciale gasdrukdemper als kantelbeveiliging
- met haak voor veiligheidsketting en ontgrendelingskabel
- wanden gesloten
- van polyethyleen, vloeistofdicht
- in blauw
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- gewicht 148 kg

baktype	kiepbak	vloerconstructie	gesloten
inhoud	0,75 m <sup>3</sup>	kantelfunctie	handmatig
hoogte	955 mm	kantelbeveiliging	speciale gasdrukdemper
lengte	1650 mm	onderbouw	wielen en vorksloffen
breedte	1120 mm	onderrijdbaar	ja
draagvermogen	750 kg	bak uitrusting	haak voor veiligheidsketting en ontgrendelingskabel
hoogte stortkant	880 mm	kleur	blauw
materiaal	polyethyleen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
eigenschap materiaal	vloeistofdicht	gewicht	148 kg
wandconstructie	gesloten		