

Cascoo roulette fixe



force 50 kg, avec bandage TPE,
diamètre 50 mm, moyeu avec
roulement à billes, longueur moyeu
22 mm, jante en polypropylène,
fixation avec panneau

lot 2 pièce
Mindestbestellmenge = 2 lot

Numéro d'article: 243125



roulette fixe

- force 50 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 22 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisée et passivée bleue
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 44/38,5x44/38,5 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulette pour appareils	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	50 kg	longueur de moyeu	22 mm
pneumatique	TPE	distance trou de vis	44/38,5x44/38,5 mm
Ø de roue	50 mm	surface de boîtier	galvanisée et passivée bleue

matériau de jante	polypropylène	Poids	0,11 kg
roulement	roulement à billes		