

Cascoo bokwiel

draagvermogen 150 kg, met elastiek-banden, naaf met kogellager, diameter 80 mm, naaf lengte 40 mm, velg van polyamide, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243375



bokwiel

- draagvermogen 150 kg
- met elastiek-banden
- naaf met kogellager
- diameter 80 mm
- naaf lengte 40 mm
- velg van polyamide
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 80/77x60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	150 kg	draadvangkappen	ja
banden	elastiek	naaf lengte	40 mm
wiel-ø	80 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm

materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	kogellager	gewicht	0,51 kg