

C+P

PBM-locker

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 2120 x 800 x 500 mm, 2 vak(ken), vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, 2 vakken afsluitbaar met naar elkaar dichtslaande deuren, onderbouw pootonderstel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 262799

Classic+



PBM-locker

- hoogte x breedte x diepte 2120 x 800 x 500 mm
- 2 vak(ken)
- vak breedte 400 mm
- deuraanslag beide zijden
- deuropeningshoek 110 °
- per vak 1 stevige garderobestang met ovaal profiel en 3 niet verdraaiende dubbele schuifhaken, daarboven een doorlopende hoedenplank met de breedte van 2 vakken
- dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven en etikettenlijsten
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte




sluiting






- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenuitruimten
- Afsluitbaar met cilinderslot
- 2 vakken afsluitbaar met naar elkaar dichtslaan de deuren
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw pootonderstel
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7016 antracietgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

geschikt voor (gebruik)	Scheiding van kleding	kleur onderbouw	zwartgrijs // RAL7021
meubeltype	kast	kast uitrusting	PBM-vak, kledingstang, 3 haken
type kast	locker	hoedenplank	ja
vakken	2 stuks	kledingstang	ja
dubbeldeks	nee	kledinghaak aantal	8 stuks
hoogte	2120 mm	type bank	zonder
breedte	800 mm	type deur	dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven en etikettenlijsten
diepte	500 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
breedte vak	400 mm	deuraanslag	beide zijden
onderbouw	pootonderstel	openingshoek deur	110 °
hoogte onderbouw	420 mm	sluitsysteem	cilinderslot
afsluitbaar	ja	sluitfunctie	2 vakken/persoon
materiaal	staal	ventilatie	behuizing en front
materiaal verwerking	gelast	opstelling	wand
stabiliteit / versterking / vers	vouwen, steunen	levering	voorgemonteerd
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	garantie	10 jaar
kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
oppervlak romp	gemoffeld	deurdemping	ja
oppervlak front	gemoffeld	gewicht	48,7 kg

Gerelateerde Producten

271458		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272047		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal

272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS