


depot

PolySafe

geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen, hoogte x breedte x diepte 1980 x 1554 x 1083 mm, voor 2 x 200 liter vat, met 1 niveau met opvangbak, opvangvolume bodemopvangbak 250 l, romp van Polyethyleen in grijs



Artikelnummer: 271567



depot

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor opslag onder dak, buiten
- bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
- model van het depot officieel toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 1980 x 1554 x 1083 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1500 x 1370 x 910 mm
- voor 2 x 200 liter vat
- met 1 niveau met opvangbak
- opvangvolume bodemopvangbak 250 l
- uitgerust met opvangbak, deur en vak in de deur
- onderbouw vorkkokers
- romp van Polyethyleen in grijs
- Voorbereid voor vloerbevestiging
- Leveringstoestand voorgemonteerd



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	materiaal	Polyethyleen
type kast	depot	kast uitrusting	opvangbak, deur, deurvak
opslagplaats	onder dak, buiten	legborden / schappen aantal	1 stuks
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	legbord-/niveautype (onderste ni	opvangbak
bouwwijze (toelating)	model van het depot officieel toegelaten	opvangvolume vloeropvangbak	250 l
bestendigheid	tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren	kleur romp	grijs
capaciteit	2 x 200 liter vat	kleur voorkant	grijs
hoogte	1980 mm	afsluitbaar	ja
binnenhoogte	1500 mm	type deur	roldeur
breedte	1554 mm	onderbouw	vorkkokers
binnenbreedte	1370 mm	opstelling	vloermontage
diepte	1083 mm	levering	voorgemonteerd
binnendiepte	910 mm	gewicht	124 kg
draagvermogen	800 kg		

Gerelateerde Producten

271601



bevestigingsset voor depot voor gevaarlijke stoffen, van staal