

ADB armoire pour produits dangereux



Convient pour substances dangereuses pour l'eau, irritantes et toxiques, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette de rétention à soudure étanche à l'eau, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 272353



armoire pour produits dangereux

- Pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, irritantes et toxiques
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm
- structure en acier
- porte à double battant







- à verrouillage sécurisé avec serrure à cylindre, verrouillage commun des portes
- 2 niveaux avec tablette de rétention à soudure étanche à l'eau
- force par plateau 40 kg
- réglable au pas de 28 mm
- volume de rétention de la tablette de rétention 20 l
- ventilation et purge par la perforation décorative aux portes et sur la paroi arrière
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Détails techniques

type de stockage de produits dan	armoire	tablette de rétention	non
type de meuble	armoire	résistance	poisons, produits dangereux, produits de pulvérisation, produits chimiques, produits phytosanitaires
type d'armoire	armoire pour produits dangereux	ventilation et purge armoire	oui
lieu de stockage	à l'abri	matériau	acier
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, irritantes et toxiques	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	1000 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
largeur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	500 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement armoire	tablettes	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	système de fermeture	serrure à cylindre
type tablette/niveau	tablette de rétention	fonction de fermeture	verrouillage commun des portes
volume de rétention des tablette	20 l	type de porte	porte à double battant
charge tablette	40 kg	Poids	55 kg
tablette réglable au pas	28 mm		

Accessoires

272354		tablette de rétention pour armoire pour produits dangereux, volume de rétention 20 l, hauteur x largeur x profondeur 50 x 925 x 410 mm, en acier galvanisé
272355		Tablette perforée pour armoire pour produits dangereux, hauteur x largeur x profondeur 25 x 845 x 485 mm, en acier galvanisé
272356		tablette de rétention pour armoire pour produits dangereux, volume de rétention 21 l, hauteur x largeur x profondeur 50 x 845 x 490 mm, en acier galvanisé
272357		tablette de rétention pour armoire pour produits dangereux, volume de rétention 33 l, hauteur x largeur x profondeur 81 x 845 x 490 mm, en acier galvanisé

Cela s'adapte aussi ...

142438		flacon lave-yeux, 1 x 500 ml solution saline
236263		bidon de sécurité, capacité 1 l, hauteur x largeur x profondeur 200 x 100 x 150 mm, verrouillable avec capuchon à vis
244352		Station de premiers secours, pour montage mural, kit comprenant : Mallette de premiers secours, distributeur de pansements, station lave-yeux, registre des accidents et guide de premiers secours, remplissage : selon Önorm Z 1020 type 1, hauteur x largeur x profondeur 800 x 600 x 150 mm
244357		mallette de secours, remplissage : selon DIN 13157:2021-11, mallette en plastique coloris vert, Avec support mural
525730		symbole de danger, présentant un danger pour la santé, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
526775		douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable / laiton, Pour montage au plafond
552845		panneau de signalisation de premiers secours, premiers secours, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 150 mm