

Wilms

vuilwaterpompen-noodset

FS 9000

Voor water, max. Ø vaste stoffen 10 mm, transportvolume 20 - 150 l/min, nominale spanning 230 V, behuizing van RVS

Artikelnummer: 274049



vuilwaterpompen-noodset

- set bestaande uit: pomp, aansluitkabel, vlotterschakelaar, C-slang met C-koppeling, kunststof transportbox en vlakzuiger
- geschikt voor de afvoer van vuil water
- Voor water, max. Ø vaste stoffen 10 mm
- hoogte x lengte x breedte 340 x 400 x 300 mm
- transportvolume 20 - 150 l/min
- transporthoogte 1,5 m
- schroefdraad 1 1/4", aansluitkabel 10 m
- Voor temperatuur van de media tot 50 °C
- bediening per handbediende hendel
- nominale spanning 230 V
- behuizing van RVS
- beschermingsklasse IP68: Binnendringen van water en vreemde deeltjes

Technische details

pomptype	noodset	max. temperatuur	50 °C
geschikt voor (gebruik)	vuil waterafvoer	aansluiting	1 1/4"
hoogte	340 mm		10 m
lengte	400 mm	pompset uitrusting	pomp en set
breedte	300 mm	transportvolume	20-150 l/min
medium	water	ip beschermingsklasse	68: Binnendringen van water en vreemde deeltjes
bediening	handbediende hendel	WEEE-registratienummer	DE90579767
materiaal behuizing	RVS	merk volgens EAR-registers	Wilms
transporthoogte/zuighoogte	1,5-7,6 m		
max. diameter vaste stoffen	10 mm	gewicht	12 kg
nominale spanning	230 V		

Gerelateerde Producten

274050		vlakzuiger voor vuilwaterpomp, hoogte x lengte x breedte 53 x 190 x 190 mm, afzuighoogte 3 mm
--------	---	---

Dit past ook bij ...

221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221310		waarschuwingvest, conform EN ISO 20471, polyester in neonoranje, afmeting eenheidsmaat
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
526204		universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 250 mm