

Kappes caillebotis industriel ErgoPlus®

pour pièces humides, longueur x largeur 5 m x 1200 mm, en rails en plastique avec surface gaufrée en bleu

rouleau(x) 5 m

Numéro d'article: 401804

KAPPES



Kappes Caillebotis pour milieu humide ErgoPlus® en lames en plastique entièrement élastiques

caillebotis industriel





- pour pièces humides
- rouleau
- longueur x largeur 5 m x 1200 mm
- épaisseur 11 mm
- en rails en plastique avec surface gaufrée en bleu
- résistance la température -5 à +60 °C
- résistant contre les produits chimiques
- fonction anti-dérapante R10 contrôlée selon DIN 51097

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| équipement du poste de travail | revêtement de sol | résistance à la température | -5 à +60 °C |
| revêtement de sol | caillebotis industriel | résistance | produits chimiques |
| convient pour (secteurs) | pièces humides | matériau | rails en plastique |
| confection | rouleau | couleur | bleu |
| hauteur | 11 mm | surface de revêtement de | gaufré |

| | | |
|----------|---------|---|
| | | sol |
| largeur | 1200 mm | fonction anti-dérapante norme R10 contrôlée selon DIN 51097 |
| longueur | 5 m | Poids 41,5 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 504400 |  | distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert |
| 508821 |  | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir |
| 527157 |  | kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois |
| 528713 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 2 armoires, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane |