

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 240 kg, diameter x breedte 150 x 35 mm, naaf lengte x Ø 44 x 15 mm, met polyurethaan-banden, naaf met wiellager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 503812

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem


- draagvermogen 240 kg
- diameter x breedte 150 x 35 mm
- naaf lengte x Ø 44 x 15 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met wiellager
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 48 mm

Technische details




transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	190 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaf lengte	44 mm

draagvermogen	240 kg	naafboorgat	15 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	35 mm
wiel-ø	150 mm	uitlading	48 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	wiellager	lengte plaat	135 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	2,25 kg
rem	Dubbele rem		

Gerelateerde Producten

503821		wiel, draagvermogen 240 kg, diameter x breedte 150 x 35 mm, naaf lengte x Ø 44 x 15 mm, met polyurethaan-banden, naaf met wiellager, velg van kunststof
--------	---	---

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken