


KERN

kraanweegschaal

weegbereik van 0 tot 3000 kg,
afleesbaarheid in 500 g stappen,
behuizing van metaal / haak van
staal, levering inclusief
afstandsbediening

Artikelnummer: 526534



KERN Kraanweegschaal




KERN kraanweegschaal

- niet ijkbaar
- weegbereik van 0 tot 3000 kg
- afleesbaarheid in 500 g stappen
- met de functies afstellen (CAL), tarreren
- LC-display
- beschermingsklasse IP00: geen bescherming tegen stof/water
- accuaandrijving
- oplaadtijd 14 h
- bedrijfsduur max. 50 h
- draaibare veiligheidshaak, oog
- haakopening 40 mm / binnenbreedte oog 74 mm
- behuizing van metaal / haak van staal
- hoogte / vrije hoogte 610 / 540 \$4
- levering inclusief afstandsbediening
- getest conform EN 13155 en EN 61010-1

Technische details

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| type weegschaal | kraanweegschaal | spanningsverzorging | accuaandrijving |
| ijkbaar | nee | bedrijfsduur | 50 h |
| weegbereik | 0-3000 kg | oplaadtijd accu | 14 h |
| afleesbaarheid | 500 g | telfunctie | nee |
| weegschaalfuncties | afstellen (CAL), tarreren | tarreren | ja |
| ip beschermingsklasse | 00: geen bescherming tegen stof/water | materiaal behuizing | metaal |
| weegschaal uitrusting | LC-display | materiaal haak | staal |
| hoogte | 610 mm | haaktype | draaibare veiligheidshaak, oog |
| lichte hoogte | 540 mm | inhoud levering | inclusief afstandsbediening |
| binnenbreedte oog | 74 mm | norm | EN 13155 // EN 61010-1 (getest) |
| opening haak | 40 mm | gewicht | 18 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 119026 |  | tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden |
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 983905 |  | gewichtsbalans, draagvermogen 90 - 100 kg, kabellier lengte 2 m |