

Format Tresorbau meubelkluis

hoogte x breedte x diepte 250 x 350 x 250 mm, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 528164



Format Tresorbau Meubelkluis

Format Tresorbau meubelkluis

- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 250 x 350 x 250 mm
- vleugel deur
- afsluitbaar met elektronisch slot
- vergrendeling éénzijdig
- 2 slotbout Ø 20 mm
- met mechanisch noodslot en protocollering van de laatste 10 sluitingen
- romp 2 mm dik
- deur 6 mm dik
- constructie van staal
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- voorbereid voor vloer-/achterwandverankering
- gewicht 11 kg

Technische details

meubeltype	kast	type deur	vleugel deur
type kast	safe	dikte deur	6 mm

hoogte	250 mm	kast veiligheidsuitrusting	met mechanisch noodslot en protocollering van de laatste 10 sluitingen
breedte	350 mm	materiaal	staal
diepte	250 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
volume	14 l	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
veiligheidsniveau	geen	oppervlak romp	m. poedercoating
verankering	vloer-/achterwandverankering	oppervlak front	m. poedercoating
vergrendeling	éénzijdig	afsluitbaar	ja
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	sluitsysteem	elektronisch slot
verzekerbaar	nee	kluis	nee
binnenhoogte	220 mm	slotbouten aantal	2 stuks
binnenbreedte	345 mm	diameter slotbout	20 mm
binnendiepte	180 mm	gewicht	11 kg
wanddikte	2 mm		