

GITTERBEHÄLTER



Typ GU-G 1000

Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz, Grünabfälle

- Boden aus Stahlblech
- Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 25 mm
- Entleerung in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen/Öffnen der Bodenklappe

Ausführungen

Typ GU-G


- mit niedriger Bauhöhe

Typ BSK-G

- Auskippen mit Traverse (siehe Seite 19)

Typ SB-G

- Entleerung über Bodenklappe



Typ BSK-G 90 mit Typ BST 90

Zubehör


- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel



Typ SB-G 1000

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
GU-G 1000	1,0	1640 x 1280 x 780	500	127
BSK-G 90	0,9	1200 x 1000 x 900	500	67
SB-G 1000	1,0	1035 x 1304 x 1160	500	168

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
GU-G 1000	495	200	60
BST/BKT	450	200	80

Einfahrtügel-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
SB-G 1000	630	160	65

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6009

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt