

HSM SECURIO B35 - 0,78 x 11 mm



Artikelnummer	00000000001925111	Eingabebreite	400 mm
EAN	4026631044240	Behälter-/Auffangvolumen	130 l
eclass 7.1	24320706	Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1300
UN/SPSC	44101603	Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Anwendungsbereich	Großraumbüro / Etage	Durchsatzleistung pro h	17 kg
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Schnittbreite	0.78 mm	Leistungsaufnahme	590 W
Partikellänge	11 mm	Frequenz	50 Hz
Schnittart	Partikelschnitt	Breite x Höhe x Tiefe	618 x 870 x 525 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-6, F-3	Gewicht	53,5 kg
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	9	Farbe	weiß
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	10		
Schnittgut	Papier, Heft- und Büroklammern		