

Lakape

Euronorm-Stapelbehälter

Favorit

Höhe x Länge x Breite 210 x 600 x 400 mm, Inhalt 40 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen

VE 2 Stück

Artikelnummer: 204163



Lakape Euronorm-Stapelbehälter Favorit

Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 210 x 600 x 400 mm
- Inhalt 40 l
- Traglast 35 kg
- Auflast 300 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in grau
- Wände durchbrochen, Boden durchbrochen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahngeeignet
- temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details




Behältertyp	Stapelbehälter	Traglast	35 kg
Euronorm	ja	Auflast	300 kg
Inhalt	40 l	Deckel	als Zubehör (nicht

			enthalten)
Höhe	210 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Länge	600 mm	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Breite	400 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Material	Polypropylen	rollenbahnggeeignet	ja
stapelbar	ja	Tragevorrichtung	Tragegriffe
nestbar	nein	Farbe	grau
faltbar	nein	Garantie	5 Jahre
Wandkonstruktion	durchbrochen	Gewicht	2,46 kg
Bodenkonstruktion	durchbrochen		

Zubehör

508902		Verschlussdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, in schwarz
508908		Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, in schwarz
509426		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 180 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
530307		Etikettenklammer für Euronorm-Stapelbehälter, aus Metall
531616		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 40 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
531617		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 60 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
789403		Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung
992484		Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen mit Gitterboden, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Kunststoff-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
229873		Barcode-Scanner - Handgerät, mit Aufsteller für freihändiges scannen, Anschlussmöglichkeit per USB, Scanfildbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung