

ZARGES

Fahrbares Klappgerüst

Variomaster T

Standhöhe 1,81 - 3,58 m, Bühne
Breite x Tiefe 2500 x 600 mm,
Gerüsthöhe 2,87 - 4,64 m, Breite x
Tiefe 2300 x 2850 mm, Gerüst aus
Aluminium, Bühne aus Sperrholz

Artikelnummer: 510968



10
YEARS
WARRANTY



ZARGES Klappgerüst Variomaster T

mit höhenverstellbarem Gerüstrahmen

Fahrbares Klappgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,6 m
- Standhöhe 1,81 - 3,58 m, Bühne Breite x Tiefe 2500 x 600 mm
- 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe
- Gerüsthöhe 2,87 - 4,64 m, Breite x Tiefe 2300 x 2850 mm
- Gesamtmaße ohne Ausleger 1200 x 2850 mm
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Gelände und ausziehbare Ausleger mit Spindeln zum Niveuausgleich
- höhenverstellbar durch 1 Person durch selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip
- platzsparend zusammenklappbar
- 4 Lenkrollen, Rollen mit Feststellern
- Nutzung beidseitig
- Gerüst aus Aluminium, Bühne aus Sperrholz



- Gerüstgruppe 3
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 119 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Tiefe (ohne Ausleger)	2850 mm
Gerüsttyp	Klappgerüst	Durchstiege	1 Durchstiegsklappe
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer und ausziehbare Ausleger mit Spindeln zum Niveausgleich
Material Gerüst	Aluminium	Geländer	ja
Material Plattform	Sperrholz	Gerüst Funktion	höhenverstellbar durch 1 Person durch selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip
Höhe Gerüst	2,87-4,64 m	Nutzung	beidseitig
Standhöhe	1,81-3,58 m	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Arbeitshöhe	5,6 m	klappbar	ja
Breite Bühne	2500 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	600 mm	Unterbau	4 Lenkrollen
Bühnen Anzahl	1	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Breite	2300 mm	Gerüstgruppe	3
Breite (ohne Ausleger)	1200 mm	Garantie	10 Jahre
Tiefe	2850 mm	Gewicht	119 kg

Zubehör

510970  Ballastierungsgewicht für Klappgerüst

Dazu passt auch ...

149471		Elektro-Bauseilwinde, Zuglast 80 kg, Bauhöhe 605 mm, Hubhöhe 23 m
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
508418		Verbotsschild, "Zutritt für Unbefugte verboten", Aufkleber, aus Folie, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 148 x 105 mm
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend

