

Bauer Öldichte Kippmulde

Höhe x Länge x Breite 905 x 1390 x 840 mm, Inhalt 0,6 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 528086

Bauer Kippbehälter mit niedriger Bauform

Öldichte Kippmulde



- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 905 x 1390 x 840 mm
- Schüttkantenhöhe 520 mm
- Inhalt 0,6 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 114 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 455 mm
- Materialstärke 2 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Unterbau Einfahrtaschen

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	unterfahrbar	ja
Inhalt	0,6 m ³	Unterbau	Einfahrtaschen

Höhe	905 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Länge	1390 mm	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Breite	840 mm	Einfahrtaschenabstand	455 mm
Traglast	300 kg	Ablasshahn	nein
Bauart	niedrige Bauform	stapelbar	nein
Höhe Schüttkante	520 mm	nestbar	nein
Material	Stahl	Gefahrstoffeignung	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	lackiert
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe	gelborange // RAL2000
Materialstärke Wanne	2 mm	Farbe Ausführung	orange
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Deckel	nein
Kippfunktion	manuell	Gewicht	114 kg
Kippsicherung	Federkippsicherung		

Zubehör

500415		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,6 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528107		Rollensatz, für Kippbehälter, Bereifung Vollgummi, Durchmesser 200 mm

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau