

Technisch specificatieblad

Quick-klem, zwart

Artikelnr. 2149575



PP Polypropyleen

OBO Quick-klem type 2955/...: voor alle metrische stalen pantserbuis, en lichte en zware metrische kunststof buis. Geschikt voor bevestiging van de OBO Quick-Pipe. De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie. Universele bevestigingsmogelijkheid; koppelbaar met de OBO Multi-Quick- en star Quick-klem. Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of inslagplug. De klemmen M16 tot en met M32 kunnen op schroefdraad M6 worden vastgeschroefd. Aanbevolen bevestigingsafstand 50-60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20°C kamertemperatuur zie tabel.

Stamgegevens

Bestelnr.	2149575
Type	2955 M40 SW
Omschrijving 1	Kabelbuis-klem Quick koppelbaar
Dimensie	M40
Kleur	diepzwart
RAL-nummer	9005
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,84 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Quick-klem, zwart

Artikelnr. 2149575



Technische gegevens



Afmeting A	57,30 mm
Afmeting B	16,00 mm
Afmeting C	26 mm
Afmeting D	39,20 mm
Afmeting E	11,00 mm
Afmeting F	4,60 mm
Afmeting H	51,00 mm
Afmeting h	12,00 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	140 N
Type bevestiging	Schroefgat
Gesloten	<input type="checkbox"/>
Nominale grootte	M40
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Met inlage	<input type="checkbox"/>
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>